


O4S501



투과형 센서 투광기

O4S-00KG/2M



- 1 고정용 나사 M5 사용시의 조임 토크 2 Nm
2 빛광선



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터


동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	20
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	624



투과형 센서 투광기

O4S-00KG/2M

출력		
과부하 방지		yes
범위		
투광기 / 수광기		투광기
감지범위 [m]		0...80
레인지 조정가능		아니오
최대 라이트 스폿 직경 [mm]		2400
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지
작동 조건		
주변온도 [°C]		-25...60
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [년 (해)]		616
기계적 데이터		
무게 [g]		205
하우징		정사각형
크기 [mm]		74,4 x 27 x 63,8
재질	하우징: PA; 전면 틀: 스텐레스; 운영자 인터페이스: TPE	
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
비고		
비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"	
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm ²		
연결부		




BN = 코어 색상 :
BU = 갈색
 청색



다이아그램 및 그래프

초과이득 그래프



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor