


O4S200



투과형 센서 투광기

O4S-OOKG/US100



- 1 고정용 나사 M5 사용시의 조임 토크 2 Nm
2 빛광선



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모 [mA]	20
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	624

출력

과부하 방지	yes
--------	-----

O4S200




투과형 센서 투광기

O4S-OOKG/US100


범위		
투광기 / 수광기		투광기
감지범위 [m]		0...50
레인지 조정가능		아니오
최대 라이트 스폿 직경 [mm]		1000
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지
작동 조건		
주변온도 [°C]		-25...60
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [년 (해)]		760
기계적 데이터		
무게 [g]		116,5
하우징		정사각형
크기 [mm]		74,4 x 27 x 63,8
재질	하우징: PA; 전면 틀: 스텐레스; LED 원도: PC	
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A		

연결부



다이아그램 및 그래프

초과이득 그래프



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor