

IV5005

유도형 근접센서


IVE3015UBPKG



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: IV5025

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	15
하우징	정사각형
크기 [mm]	40 x 40 x 118

어플리케이션

특수성(시스템)	전자기 필드 면역성
전자기 필드 면역성	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	20; (24 V)
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----



유도형 근접센서

IVE3015UBPKG

출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	3
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	10
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
검출간격	[mm]	15
실제 감지범위 Sr	[mm]	15 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...12,1
정확성 / 편차		
교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2	
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급	IP 67	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
하우징	정사각형	
설치방식	매립형으로 설치 가능함	
크기	[mm]	40 x 40 x 118
재질	PBT	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
비고		
비고	5개 위치 감지 영역 선택가능	
	케이블 놀림쇠(E11270) 따로 주문해야 함	
포장당	1 갯수	

IV5005



유도형 근접센서

IVE3015UBPKG

전기적 연결

터미널: ...2,5 mm²

연결부

