


O5E700



투과형 레이저 센서 수광기

O5ELFPKG/US100



제품 특성		
빛의 형태		적색 광선
하우징		정사각형
어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	11
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	655
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5

O5E700



투과형 레이저 센서 수광기

O5ELFPKG/US100

스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	1000
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위		
투광기 / 수광기		수광기
감지범위	[m]	< 60
레인지 조정가능		yes
검출 가능한 가장 작은 물체의 직경	[mm]	3; (60 m)

작동 조건		
주변온도	[°C]	-10...60
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	788

기계적 데이터		
무게	[g]	67,5
하우징		정사각형
크기	[mm]	56 x 18,2 x 46,8
재질		하우징: PA; 전면 틀: 스텐레스; 운영자 인터페이스: TPU
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
외부설정(Teach) 기능		yes
전자적 잠금		yes

비고		
비고		cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당		1 갯수

전기적 연결		
--------	--	--

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



O5E700



투과형 레이저 센서 수광기

O5ELFPKG/US100

연결부

