IV5025


유도형 근접센서

IVE3015UBPKG/US-100-DPS

단종제품

대체 제품: IV5060

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	15
하우징		정사각형
크기	[mm]	40 x 40 x 118
어플리케이션		
특수성(시스템)		전자기 필드 면역성
전자기 필드 면역성		yes
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...60 DC
전류소모	[mA]	20; (24 V)
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes

IV5025

유도형 근접센서

IVE3015UBPKG/US-100-DPS

출력			
전기적 디자인		PNP	
출력 기능		N.O.	
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	3	
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200	
스위칭 주파수 DC	[Hz]	50	
쇼트방지		yes	
쇼트방지 타입		펄스	
과부하 방지		yes	
범위			
검출간격	[mm]	15	
실제 감지범위 Sr	[mm]	15 ± 10 %	
작업거리	[mm]	0...12,1	
정확성 / 편차			
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,85 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3	
히스테리시스	[Sr 의 %]	3...15	
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...70	
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	B 등급
기계적 데이터			
무게	[g]	260,2	
하우징		정사각형	
설치방식		매립형으로 설치 가능함	
크기	[mm]	40 x 40 x 118	
재질		PPE 수정함	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고			
비고		5개 위치 감지 영역 선택가능	
포장당		1 갯수	

IV5025

유도형 근접센서

IVE3015UBPKG/US-100-DPS

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

