


배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

O5H-HPKG/400MM/US100

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



- 1 고정용 나사 M5 사용시의 조임 토크 2 Nm
 위쪽 렌즈의 수신기
 렌즈 하단부에 투광기 있음

제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	배후 배경 배제 기능
동작원리	직접 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	25
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	624

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	light-on 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5



배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

O5H-HPKG/400MM/US100

스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	1000
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위		
검출간격	[mm]	< 400; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도)
레인지 조정가능		아니오
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	60
라이트 스폿 직경 관함		검출간격
배후 배경 배제 기능		yes

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 69K

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	

기계적 데이터		
하우징		정사각형
크기	[mm]	56 x 18,2 x 46,8
재질		하우징: PA; 전면 틀: 스텐레스; LED 원도: PC
렌즈 재질		PMMA

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색

비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A





배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

O5H-HPKG/400MM/US100

연결부

