


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	20
하우징		정사각형
크기	[mm]	40 x 40 x 118

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...60 DC
전류소모	[mA]	20; (24 V)
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes

출력

전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	3
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200



유도형 근접센서

IVE3020BBPKG/US-100-DPS

스위칭 주파수 DC	[Hz]	150
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위		
검출간격	[mm]	20
실제 감지범위 Sr	[mm]	20 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...16,2

정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터		
하우징		정사각형
설치방식		매립형으로 설치 가능함
크기	[mm]	40 x 40 x 118
재질		PBT

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고		
비고		5개 위치 감지 영역 선택가능 케이블 눌림식(E11270) 따로 주문해야 함
포장당		1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



IV5047



유도형 근접센서

IVE3020BBPKG/US-100-DPS

연결부

