


O5S501



투과형 센서 투광기

O5S-00KG/2M



- 1 고정용 나사 M5 사용시의 조임 토크 2 Nm
2 빛광선



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	20
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	624

범위

투광기 / 수광기	투광기
감지범위 [m]	< 25
레인지 조정가능	아니오


O5S501



투과형 센서 투광기

O5S-00KG/2M

최대 라이트 스폿 직경	[mm]	625
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[년 (해)]	617
기계적 데이터		
무게	[g]	140
하우징		정사각형
크기	[mm]	56 x 18,2 x 46,8
재질		하우징: PA; 전면 틀: 스텐레스; 운영자 인터페이스: TPU
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
비고		
비고		cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm ²		
연결부		



BN = 코어 색상 :
 BU = 갈색
 청색

다이어그램 및 그래프

초과이득 그래프

