
O5S200

투과형 센서 투광기

O5S-OOKG/US100



1 고정용 나사 M5 사용시의 조임 토크 2 Nm
2 빛광선

제품 특성		
빛의 형태		적색 광선
하우징		정사각형
어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	20
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	624
범위		
투광기 / 수광기		투광기
감지범위	[m]	< 20
레인지 조정가능		아니오
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	500
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지

O5S200

투과형 센서 투광기

O5S-OOKG/US100

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	760

기계적 데이터		
무게	[g]	60,5
하우징		정사각형
크기	[mm]	56 x 18,2 x 46,8
재질		하우징: PA; 전면 틀: 스텐레스; 운영자 인터페이스: TPE
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색


비고	
비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부



O5S200

투과형 센서 투광기

O5S-OOKG/US100

다이어그램 및 그래프

초과이득 그래프

