
IX9200

상승 스템 밸브용 우치센서

IX-2025-ARKG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



CE

제품 특성		
전기적 디자인		PNP/NPN
출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	25
하우징		정사각형
크기	[mm]	50 x 50 x 50
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...55 DC
양극성 전환 방지		yes
출력		
전기적 디자인		PNP/NPN
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	4,5
최소부하전류	[mA]	4
최대 누수 전류	[mA]	0,6
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
스위칭 주파수 DC	[Hz]	250
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

IX9200

상승 스템 밸브용 우치센서

IX-2025-ARKG

범위		
검출간격	[mm]	25
실제 감지범위 Sr	[mm]	25 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...20,25

정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 68

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터		
하우징		정사각형
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	50 x 50 x 50
재질		PVC

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결

케이블: 15 m, PVC; 2 x 0,75 mm²

연결부



코어 색상 :

BN = 갈색

BU = 청색