


IZ5028



유도형 근접센서

IZB20,8-AROG/V2A

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	0,8
하우징	원통형의
크기 [mm]	Ø 4 / L = 30

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
양극성 전환 방지	아니오

출력

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
최대 누수 전류 [mA]	1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	2000
쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오

범위

검출간격 [mm]	0,8
실제 감지범위 Sr [mm]	0,8 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...0,65

정확성 / 편차

교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %]	-10...10

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 65

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급



IZ5028



유도형 근접센서

IZB20,8-AROG/V2A

기계적 데이터		
하우징	원통형의	
설치방식	매립형으로 설치 가능함	
크기	[mm]	Ø 4 / L = 30
재질	스텐레스 (1.4305 / 303); POM	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품	마운팅 클램프: 1	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²		
연결부		



BN = 코어 색상 :
BU = 갈색
 청색