


직접 반사형 센서

AFK3050BBPKG/M/US-104



제품 특성

전기적 디자인	PNP
크기 [mm]	M12 x 1 / L = 63

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 15
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...70
보호등급	IP 65; IP 67; IP 68; ("냉각수")

테스트 / 인증서

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사함	10 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V (0,15...80 MHz)
	EN 55011	B 등급
MTTF [년 (해)]	1048	

기계적 데이터

무게 [g]	34,8
크기 [mm]	M12 x 1 / L = 63
스레드 지정	M12 x 1

비고


포장당	1 갯수
-----	------

직접 반사형 센서

AFK3050BBPKG/M/US-104

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

