


O6T304



직접 반사형 센서

O6T-FNKG



- 1 스위칭 출력 기능
- 1 전위차계 민감도
- 윗쪽 렌즈의 수신기
- 렌즈 하단부에 투광기 있음




제품 특성		
빛의 형태		적색 광선
하우징		정사각형
어플리케이션		
동작원리		직접 반사형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	16; ((24 V))
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	633
출력		
전기적 디자인		NPN
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (전환 선택 가능함)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
스위칭 주파수 DC	[Hz]	1000
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스



직접 반사형 센서

O6T-FNKG

범위		
검출간격	[mm]	5...500; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도)
설정범위	[mm]	100...500
레인지 조정가능		yes
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	15
라이트 스폿 직경 관함		최대 검출영역
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	910
UL 인증서	전압 공급	Class 2
	UL 인증서 번호	E003
기계적 데이터		
무게	[g]	80,9
하우징		정사각형
재질		하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플라스틱: PPSU; 씰링: EPDM
렌즈 재질		PMMA
렌즈 정렬		측면 렌즈
조임 토크	[Nm]	1; (고정나사)
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm ²		
연결부		



코어 색상 :

BN = 갈색

BK = 흑색


BU = 청색

직접 반사형 센서

O6T-FNKG

다이어그램 및 그래프

초과이득 그래프



x: 간격 [mm]

y: 초과 이득 요소