


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: O4E500

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 커버 안면에 선택 스위치 및 포텐쇼미터
뒷쪽 렌즈의 수신기

제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	기능 점검 출력
동작원리	투과형 센서

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	< 50
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
기능 점검 출력	yes



투과형 센서 수광기

OAE-FCKG/T

기능체크 출력을 위한 최대 전류 부하 [mA]	10
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	250
이중 출력 모드에서 최대 전류 부하 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	300
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes
시간 기록계 [s]	0,5...10

범위

투광기 / 수광기	수광기
감지범위 [m]	< 50
레인지 조정가능	yes

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...60
보호등급	IP 65

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

기계적 데이터

무게 [g]	0,287
하우징	정사각형
크기 [mm]	90 x 30 x 70
재질	PPO 수정합
렌즈 재질	PMMA

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색
작동 요소	미는 스위치에 관하여 켤때 지연됨과 끌때 지연됨을 선택할 수 있음.	

액세서리

구성 부품	앵글 브래킷: 1, E20514 나사 드라이버
-------	------------------------------


비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

터미널: ...1,5 mm²; 케이블 피복: Ø 4,5...10 mm; 케이블 글랜드: M16 X 1,5

연결부



5 기능 점검 출력

다이아그램 및 그래프

초과이득 그래프

