


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 커버 안면에 선택 스위치 및 포텐쇼미터
왼쪽 렌즈의 수신기

제품 특성

하우징 정사각형

어플리케이션

특수성(시스템) 기능 점검 출력

동작원리 투과형 센서

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	< 50
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
기능 점검 출력	yes
기능체크 출력을 위한 최대 전류 부하 [mA]	10
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	250



투과형 센서 수광기

OAE-FPKG/US

이중 출력 모드에서 최대 전류 [mA] 부하	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	300
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

투광기 / 수광기	수광기
감지범위 [m]	< 50
레인지 조정가능	yes

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...60
보호등급	IP 65

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터

하우징	정사각형
크기 [mm]	90 x 30 x 70
재질	PPO 수정합
렌즈 재질	PMMA

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색

액세서리

구성 부품	앵글 브래킷
	나사 드라이버

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

