




직접 반사형 센서

OAT-FPKG/US100

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



- 1 커버 안면에 선택 스위치 및 포텐쇼미터
윗쪽 렌즈의 수신기
렌즈 하단부에 투광기 있음

제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	기능 점검 출력
동작원리	직접 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	< 50
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)



직접 반사형 센서

OAT-FPKG/US100

최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
기능 점검 출력		yes
기능체크 출력을 위한 최대 전류 부하	[mA]	10
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	300
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위

검출간격	[mm]	5...1500; (흰색 종이 200 x 200 mm)
레인지 조정가능		yes

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터

무게	[g]	335,658
하우징		정사각형
크기	[mm]	90 x 30 x 70
재질		PPO 수정합
렌즈 재질		PMMA

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색

액세서리

구성 부품	앵글 브래킷
	나사 드라이버

비고


포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부



2

기능 점검 출력