


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OBF500

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 DIN 선로에 조립함
2 세팅 누름버튼

제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	기능 점검 출력
----------	----------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	35; ((36 V))
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	660

출력

전기적 디자인	NPN
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [M]	2,5
기능 점검 출력	yes
기능 확인 출력의 최대 전압 강하 [M]	3,5



광화이버 앰프

OBF-FNKG/T/US-100

기능체크 출력을 위한 최대 전류 부하	[mA]	10
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
스위칭 주파수 DC	[Hz]	500
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
시간 기록계	[s]	0,002...0,09

범위

감지범위	[m]	0...1,2; (투과형 센서)
검출간격	[mm]	0...70; (직접 반사형 센서)
레인지 조정가능		yes

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터

하우징		정사각형
크기	[mm]	36 x 15 x 60
재질		PPE 수정합

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	불안정한 영역	1 x LED, 적색
	과잉비축	4 x LED, 녹색

비고


비고	light-on 모드 투과형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당
	직접 반사형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당
	어두워질때 켜지는 모드 투과형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당
	직접 반사형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당
	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부



2 기능 점검 출력

다이어그램 및 그래프

초과이득 그래프

