


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품:

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 DIN 선로에 조립함
2 세팅 누름버튼

제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	35; ((24 V))
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	660

출력

전기적 디자인	NPN
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	500
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스



OB5020



광화이버 앰프

OBF-FNKG

과부하 방지		yes	
범위			
감지범위		[m]	0...1; (투과형 센서)
검출간격		[mm]	0...50; (직접 반사형 센서)
레인지 조정가능		yes	
작동 조건			
주변온도		[°C]	-25...60
보호등급		IP 65	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	B 등급
기계적 데이터			
하우징		정사각형	
크기		[mm]	36 x 15 x 60
재질		\$3SGLWE	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 황색
		작동	1 x LED, 녹색
		불안정한 영역	1 x LED, 적색
비고			
비고		light-on 모드 투과형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당	
		직접 반사형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당	
		어두워질때 켜지는 모드 투과형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당	
		직접 반사형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당	
포장당		1 갯수	
전기적 연결			
케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
연결부			



코어 색상 :
 BN = 갈색
 BU = 청색
 BK = 흑색