


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OBF504

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 DIN 선로에 조립함
2 세팅 누름버튼

제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	기능 점검 출력
디자인	금속 피복이 있는 광화이버용 FE/FT-50

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	< 35
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	660

출력

전기적 디자인	NPN
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
기능 점검 출력	yes



광화이버 앰프

OBF-FNKG/T/US

기능 확인 출력의 최대 전압 강하	[V]	3,5
기능체크 출력을 위한 최대 전 류 부하	[mA]	10
스위칭 출력 DC의 영구적 전 류 등급	[mA]	100
스위칭 주파수 DC	[Hz]	500
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
시간 기록계	[s]	0,002...0,09

범위

감지범위	[m]	0...1; (투과형 센서)
검출간격	[mm]	0...150; (직접 반사형 센서)
레인지 조정가능		yes

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터

하우징		정사각형
크기	[mm]	36 x 15 x 60
재질		ABS
렌즈 재질		PMMA

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	불안정한 영역	1 x LED, 적색
	과잉비축	4 x LED, 녹색

비고

비고	light-on 모드 투과형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당
	직접 반사형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당
	어두워질때 켜지는 모드 투과형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당
	직접 반사형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A





연결부

