


KI505A



정전 용량형 센서

KIE4150NCPKG/3D



- 1 포텐셔미터
2 조임 토크 10 Nm



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	상호보완성
검출간격 [mm]	15
하우징	나선형 흡이 파여진 형태
크기 [mm]	M30 x 1,5 / L = 125

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 20
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
측정원칙	정전용량형

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	상호보완성
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
최대 누수 전류 [mA]	0,1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	10
쇼트 방지	yes
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	15
-----------	----

KI505A



정전 용량형 센서

KIE4150NCPKG/3D

감지 범위 조절 가능		yes
공장설정 감지범위	[mm]	15
실제 감지범위 Sr	[mm]	15 ± 10 %
정확성 / 편차		
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-20...20
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
보호등급		IP 65; IP 67
테스트 / 인증서		
ATEX 마킹		Ex II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
EMC	EN 61000-4-2 ESD	kV / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	3 V
	EN 55011	B 등급
	IEC 60255-5	1 kV 선간 (line to line), Ri: 500 Ohm
MTTF	[년 (해)]	463
기계적 데이터		
무게	[g]	155
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
스레드 지정		M30 x 1,5
재질		PBT; PA
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2
비고		
포장당		1 갯수

KI505A



정전 용량형 센서

KIE4150NCPKG/3D

전기적 연결

터미널: 0,34...1,5 mm²; 케이블 피복: Ø 5...9 mm; 케이블 글랜드: M20 X 1,5

연결부

