


포토 간격 센서

OGDLFPKG/IO-LINK/US



- 1 수신 구성요소
- 2 전송 요소
- 3 알파벳 번호 디스플레이; , 3 자릿수
- 4 프로그래밍 버튼



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
레이저 보호등급	1
하우징	M18 나사산이 있는 직사각형

어플리케이션

어플리케이션	[m]	0,03...1,5
--------	-----	------------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모	[mA]	< 75; (24 V)
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	650
Typ. 수명	[h]	50000

출력

전기적 디자인		PNP
출력 기능		2 x normally open / normally closed; (파라미터화 가능)
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100; (출력당)
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위

검출간격	[mm]	1500
최대 라이트 스폿 너비	[mm]	5
최대 라이트 스폿 높이	[mm]	5
라이트 스폿 직경 관함		최대 검출영역



포토 간격 센서

OGDLFPKG/IO-LINK/US

배후 배경 배제 기능		[m]	0,03...20
측정 범위 / 설정 범위			
측정범위		[m]	0,025...1,5
측량 주파수		[Hz]	33
인터페이스			
통신 인터페이스		IO-Link	
전송 타입		COM2 (38,4 kBaud)	
IO 링크 수정		1.1	
SDCI 표준		IEC 61131-9	
프로파일		Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis	
SIO 모드		yes	
필수 마스터 포트 타입		A	
프로세스 데이터 아날로그		2	
프로세스 데이터 바이너리		2	
최소 프로세스 주기시간		[ms]	6
DevidDs 지원됨		작동 방식	DeviceID
		default	1065
작동 조건			
주변온도		[°C]	-25...60
주변온도에 대한 참고사항		주변온도가 < -10 °C인 경우 준비시간이 요구됩니다.	
		레이저가 off 상태입니다.	
저장온도		[°C]	-30...80
보호등급		IP 65; IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
레이저 보호등급		1	
레이저 보호에 관한 참고사항		주의:	레이저광선
		레이저 클래스:	1
			EN / IEC60825-1:2007
			EN / IEC60825-1:2014
			2007년 6월자 Laser Notice 번호 50에 따른 편차를 제외한 21 CFR 1040에 상응합니다.
MTTF		[년 (해)]	171
기계적 데이터			
무게		[g]	205,5
하우징		M18 나사산이 있는 직사각형	
크기		[mm]	61,7 x 22,5 x 45,2
스레드 지정		M18 x 1	
재질		하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; 정면 렌즈: 유리	
렌즈 정렬		측면 렌즈	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	2 x LED, 황색
			1 x 알파벳 번호 디스플레이; 3 자릿수




포토 간격 센서

OGDLFPKG/IO-LINK/US

액세서리	
구성 부품	잠금 너트: 2
비고	
포장당	1 갯수
전기적 연결	

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부	
2:	OUT2: 스위치 출력
4:	OUT1: 스위칭 출력 또는 IO Link
5:	IN1: 레이저 On/ Off



포토 간격 센서

OGDLFPKG/IO-LINK/US

추가 자료		
파라미터	설정범위	공장설정
OU1	Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF	Hno
SP1 [cm]	3...150	150
nP1 [cm]	3...150	20
FSP1 [cm]	3...150	25
OU2	Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF	Hno
SP2 [cm]	3...150	3
nP2 [cm]	3...150	30
FP2 [cm]	3...150	35
dS1 [s]	0...0,1...5	0
dr1 [s]	0...0,1...5	0
dS2 [s]	0...0,1...5	0
dr2 [s]	0...0,1...5	0
dFo [s]	0...0,1...5	0,1
dIS	ON / OFF	ON

재연성: 6 σ

	측정값의 재연성	
간격	흰색 (90 % 반사도)	흑색 (6 % 반사도)
25 mm	8,0 mm	15,0 mm
750 mm	8,0 mm	15,0 mm
1500 mm	20,0 mm	60,0 mm

이 값은 다음을 위하여 유용합니다.


검출물체에 외부광선	< 10 klx
일정한 주변 조건	23 °C / 960 hPa
분당 최소 power-on 시간	15

포토 간격 센서

OGDLFPKG/IO-LINK/US

다이아그램 및 그래프

거리 측정을 위한 히스테리시스 곡선




x: 거리 센서 / 물체 [mm]

y: 최소거리 물체 / 배후배경 [mm]

1 = 배후배경 (흑색 6 % 반사도)

2 = 배경 흰색 (90 % 반사도)



a: 센서

b: 물체

c: 배후배경

x: 거리 센서 / 물체 [mm]

y: 최소거리 물체 / 배후배경 [mm]