


투과형 레이저 센서 수광기

OGELFPKG/US100



1 프로그래밍 버튼



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	11
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	655
Typ. 수명	[h]	50000

출력

전기적 디자인		PNP
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	1000
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위

투광기 / 수광기		수광기
감지범위	[m]	< 60
공장설정		어두워질때 켜지는 모드
레인지 조정가능		yes

OGE700



투과형 레이저 센서 수광기

OGELFPKG/US100

검출 가능한 가장 작은 물체의 [mm] 직경	3; (60 m)
-----------------------------	-----------

작동 조건	
주변온도 [°C]	-10...60
보호등급	IP 65; IP 67

테스트 / 인증서	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)]	786

기계적 데이터	
무게 [g]	61,9
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M18 x 1 / L = 72
스레드 지정	M18 x 1
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
렌즈 재질	PMMA

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색

액세서리	
구성 부품	잠금 너트: 2

비고	
비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

