




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: KI0054

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 프로그래밍 버튼



제품 특성

출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	검출간격 프로그래밍 가능
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M30 x 1,5 / L = 92

어플리케이션

설치	비금속 용기 벽을 통한 검출
매체	건식 벌크 재질; 액상매체
매체 온도 [°C]	-25...110

전기적 데이터

주파수 AC [Hz]	47...63
동작 전압 [V]	30...250 AC
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	아니오

출력

출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V]	10
최소부하전류 [mA]	5
최대 누수 전류 [mA]	2,5 (250 V AC); (전형적인 1.7 mA (110 V))
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA]	200; (250 (...40 °C))
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA]	1500; (20 ms / 0,5 Hz)




정전 용량형 센서

KNM30NPKABOW/LS100

스위칭 주파수 AC	[Hz]	5
쇼트 방지		아니오
범위		
검출간격	[mm]	검출간격 프로그래밍 가능
감지 범위 조절 가능		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	IEC 60947-5-2	
기계적 데이터		
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92
스레드 지정		M30 x 1,5
재질		PBT; PP
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	2 x LED, 황색
	프로그래밍	1 x LED, 녹색
	오류	1 x LED, 적색
전기적 연결		
필수 보호		IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2
비고		
비고		추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오.
포장당		1 갯수
전기적 연결 - 플러그		
커넥터: 1 x 1/2"; 코딩: C		



연결부



참고 IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 $\leq 2\text{ A}$ 신속한 작동