


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	M18 나사산이 있는 직사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...250 AC
보호 클래스		II; (double insulated)
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	633

출력

출력 기능	어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V]	8
최소부하전류 [mA]	5
최대 누수 전류 [mA]	1,7
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA]	150; (200 (...40 °C))
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA]	1200; (20 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC [Hz]	30
쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오

범위

투광기 / 수광기	수광기
감지범위 [m]	< 20




투과형 센서 수광기

OGE-DBOW/LS/CUBE

레인지 조정가능		아니오	
작동 조건			
주변온도		[°C]	-25...60
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011 방사	B 등급
기계적 데이터			
무게		[g]	61
하우징		M18 나사산이 있는 직사각형	
크기		[mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
스레드 지정		M18 x 1	
재질		아연 주조합; PEI	
렌즈 재질		PMMA	
렌즈 정렬		측면 렌즈	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 황색
전기적 연결			
필수 보호		IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동	
액세서리			
구성 부품		잠금 너트: 1	
비고			
비고		부하없이 연결하지 마십시오.	
포장당		1 갯수	
전기적 연결			
커넥터: 1 x 1/2"; 코딩: C			
			


연결부



참고 : IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈 $\leq 2\text{ A}$ 신속한 작동

다이아그램 및 그래프

초과이득 그래프



x: Abstand [m]

y: Funktionsreservefaktor