




제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	8
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	645

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	light-on 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	1000
쇼트방지	yes
과부하 방지	yes

범위

투광기 / 수광기	수광기
감지범위 [m]	< 8
레인지 조정가능	아니오

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...60
보호등급	IP 67; (상응하는 커넥터와의 접속)

OGE101



투과형 센서 수광기

OGE-HPKG/US

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	1335
기계적 데이터		
무게	[g]	14,4
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M18 x 1 / L = 44
스레드 지정		M18 x 1
재질		하우징: ABS
렌즈 재질		PMMA
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2
비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

