


투과형 센서 수광기

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

고객의 특수한 요구



제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	정사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	16
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	860

출력

전기적 디자인		PNP
출력 기능		어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	1000
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위

투광기 / 수광기		수광기
감지범위	[m]	< 15
레인지 조정가능		아니오



투과형 센서 수광기

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
저장온도	[°C]	-40...80
보호등급		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	961
기계적 데이터		
무게	[g]	78
하우징		정사각형
크기	[mm]	52,9 x 20 x 34,6
스레드 지정		M18 x 1
재질		stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); PEI
렌즈 재질		PEI
렌즈 정렬		측면 렌즈
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 1, 스텐레스
비고		
비고		
조언		고객의 특수한 요구
포장당		1 갯수
전기적 연결		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A		
		



투과형 센서 수광기

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

연결부

