


정전 용량형 센서

KNM18NUKFPKG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: KG5069

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



1 프로그래밍 버튼



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	normally open / normally closed; (선택 가능함)
하우징	나선형 홀이 파여진 형태
크기 [mm]	M18 x 1 / L = 76,5

어플리케이션

매체	파우더; 액상매체; 오일; 냉각제
----	--------------------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	17; (24 V)
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	normally open / normally closed; (선택 가능함)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	250
스위칭 주파수 DC [Hz]	5
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
-----------	----------

KN5118



정전 용량형 센서

KNM18NUKFPKG

보호등급	IP 65	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
하우징	나선형 홈이 파여진 형태	
설치방식	돌출형 마운팅	
크기	[mm]	M18 x 1 / L = 76,5
스레드 지정	M18 x 1	
재질	PBT 주황색	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색
액세서리		
구성 부품	잠금 너트: 2	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
연결부		

