




배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OGH-CPKG/US100



1 프로그래밍 버튼



제품 특성		
빛의 형태		적색 광선
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
어플리케이션		
특수성(시스템)		배후 배경 배제 기능
동작원리		직접 반사형 센서
전기적 데이터		
동작 전압 [V]		10...36 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모 [mA]		25
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이 [nm]		624
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		상호보완성
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]		2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]		150; (200 (...60 °C))
스위칭 주파수 DC [Hz]		1000
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
검출간격 [mm]		15...300; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도)
흰색 물체에 대한 레인지 (90 % 반사도) [mm]		15...300
회색 물체에 대한 레인지 (18 % 반사도) [mm]		15...290



배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OGH-CPKG/US100

흑색 물체에 대한 레인지 (6 % [mm] 반사도)	15...190
레인지 조정가능	yes
최대 라이트 스폿 직경 [mm]	25
라이트 스폿 직경 관함	최대 검출영역
배후 배경 배제 기능	yes

작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [년 (해)]	575	
UL 인증서	Ta	-25...80 °C
	Enclosure type	Type 1
	전압 공급	Class 2
	파일 번호 UL	E174191

기계적 데이터	
무게 [g]	61,2
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M18 x 1 / L = 72
스레드 지정	M18 x 1
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
렌즈 재질	PMMA

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색

액세서리	
구성 부품	잠금 너트: 2


비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A




연결부



다이아그램 및 그래프

정확성의곡선



x: 거리 센서 / 물체 [mm]

y: 최소거리 물체 / 배후배경 [mm]

1 = 물체 흑색 (6 % 반사도), 배경 흰색 (90 % 반사도)


2 = 물체 회색 (18 % 반사도), 배경 흰색 (90 % 반사도)

3 = 물체 흰색 (90 % 반사도), 배경 흰색 (90 % 반사도)



배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OGH-CPKG/US100



- a: 센서
- b: 물체
- c: 배후배경
- x: 거리 센서 / 물체 [mm]
- y: 최소거리 물체 / 배후배경 [mm]