




배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OGH-HPKG/US100



렌즈 하단부에 투광기 있음
뒷쪽 렌즈의 수신기



제품 특성		
빛의 형태		적색 광선
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
어플리케이션		
특수성(시스템)		배후 배경 배제 기능
동작원리		직접 반사형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	25
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	624
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		light-on 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	1000
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
검출간격	[mm]	< 100; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도)
레인지 조정가능		아니오
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	9
라이트 스폿 직경 관함		검출간격



배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서

OGH-HPKG/US100

배후 배경 배제 기능	yes	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	372
기계적 데이터		
무게	[g]	52,6
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M18 x 1 / L = 72
스레드 지정		M18 x 1
재질		하우징: 스텐레스; PA; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
렌즈 재질		유리
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2
비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

