




미러 반사형 센서

OGP-FPKG/2M



- 1 프로그래밍 버튼
- 2 LED 4 x 90°



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

특수성(시스템)	편광필터
동작원리	미러 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	20
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	624

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	150; (200 (...60 °C))
스위칭 주파수 DC [Hz]	2000
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

트리플 미러 감지범위 [m]	0,03...5; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
공장설정	어두워질때 켜지는 모드
레인지 조정가능	yes
최대 라이트 스폿 직경 [mm]	200

OGP502



미러 반사형 센서

OGP-FPKG/2M

라이트 스폿 직경 관함	최대 레인지
편광필터 사용가능	yes

작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)]	431

기계적 데이터	
무게 [g]	125,3
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M18 x 1 / L = 80,4
스레드 지정	M18 x 1
재질	스텐레스 (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
렌즈 재질	PMMA


디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색

액세서리	
구성 부품	잠금 너트: 2

비고	
비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당	1 갯수

전기적 연결	
케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm ²	

연결부	
-----	--



코어 색상 :
BK = 흑색
BN = 갈색
BU = 청색