




제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	15
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	624

범위

투광기 / 수광기	투광기
감지범위 [m]	< 20
레인지 조정가능	아니오
최대 라이트 스폿 직경 [mm]	800
라이트 스폿 직경 관함	최대 레인지

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...60
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [년 (해)]	755

기계적 데이터

무게 [g]	49,1
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M18 x 1 / L = 60
스레드 지정	M18 x 1



투과형 센서 투광기

OGS-00KG/US100

재질	하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L)
렌즈 재질	PMMA

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
-------	----	-------------

액세서리

구성 부품	잠금 너트: 2
-------	----------

비고

비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
----	-------------------------


포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부





다이어그램 및 그래프

초과이득 그래프

