


투과형 센서 투광기

OGS-00KG/US/V4A/CUBE



렌즈 하단부에 투광기 있음
윗쪽 렌즈의 수신기



제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	M18 나사산이 있는 직사각형

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	20
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	624

범위

투광기 / 수광기		투광기
감지범위	[m]	< 15
레인지 조정가능		아니오
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	800
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	1011

기계적 데이터

무게	[g]	78
----	-----	----

OGS380



투과형 센서 투광기

OGS-00KG/US/V4A/CUBE

하우징	M18 나사산이 있는 직사각형
크기 [mm]	53 x 20 x 36
스레드 지정	M18 x 1
재질	1.4542 (17-4 PH / 630); PEI
렌즈 재질	PEI
렌즈 정렬	측면 렌즈

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
-------	----	-------------

액세서리

구성 부품	잠금 너트: 1, 스텐레스
-------	----------------

비고

비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

