


OGS380



투과형 센서 투광기

OGS-OOKG/US/V4A/CUBE



제품 특성		
빛의 형태		적색 광선
하우징		M18 나사산이 있는 직사각형
어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
절연 정격전압	[V]	32
전류소모	[mA]	17
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes
최대 power-on 지연시간	[ms]	300
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	662
범위		
투광기 / 수광기		투광기
감지범위	[m]	15
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	800
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지
인터페이스		
통신 인터페이스		IO-Link
전송 타입		COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정		1.1
SDCI 표준		IEC 61131-9
프로파일		Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis
SIO 모드		아니오
필수 마스터 포트 타입		A
최소 프로세스 주기시간	[ms]	2,5



투과형 센서 투광기

OGS-00KG/US/V4A/CUBE

IO-Link 프로세스 데이터 (주 기적)	동작원리	bit 길이
IO-Link 기능 (비주기적)	디바이스 상태	4
DeviceIDs 지원됨	어플리케이션 특수 태그; 동작 시간 카운터	
참고	작동 방식	DeviceID
	default	1135
	자세한 내용은 IODD PDF 파일 "다운로드"를 참조하십시오.	

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
저장온도	[°C]	-40...80
보호등급		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	1011
UL 인증서	Ta	-25...80 °C
	Enclosure type	Type 1
	전압 공급	Class 2
	파일 번호 UL	E174191

기계적 데이터		
무게	[g]	78
하우징		M18 나사산이 있는 직사각형
크기	[mm]	52,9 x 20 x 34,6
스레드 지정		M18 x 1
재질		stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); PEI
렌즈 재질		PEI
렌즈 정렬		측면 렌즈

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색

액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 1


비고		
비고		cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당		1 갯수

전기적 연결		
--------	--	--

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부



다이아그램 및 그래프

초과이득 그래프

