


미러 반사형 센서

OER-V/OET-V



제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

동작원리	미러 반사형 센서
------	-----------

전기적 데이터

스위치 증폭기에 대한 연결	yes
스위칭 앰프	스위치 증폭기에 대한 연결 OV5012, OV0010
보호 클래스	III
빛의 형태	적외선
웨이브 길이 [nm]	950

출력

쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오

범위

트리플 미러 감지범위 [m]	0,03...0,2; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
검출간격 [mm]	< 15; (흰색 종이 200 x 200 mm)

작동 조건

주변온도 [°C]	0...70
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서


EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [년 (해)]		5623



미러 반사형 센서

OER-V/OET-V

기계적 데이터	
무게	[g] 72
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm] M8 x 1
스레드 지정	M8 x 1
재질	황동 니켈도금합
액세서리	
구성 부품	잠금 너트: 2
비고	
포장당	1 갯수
전기적 연결	
케이블: 2 m; 2 x 0,14 mm ²	
연결부	



1 = 투광기
 2 = 수광기
 코어 색상:
 RD = 적색
 WH = 흰색
 screen = 화면