


자기 센서

MGB3070-BPKG/M/ZH



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	70; (자석과 관련됨. M 4.0)
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M18 x 1 / L = 50

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
전류소모 [mA]	< 10
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	5000
쇼트방지	yes
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	70; (자석과 관련됨. M 4.0)
반응 민감도 [mT]	0,8

정확성 / 편차

히스테리시스 [Sr 의 %]	1...10
-----------------	--------

작동 조건


주변온도 [°C]	-25...75
보호등급	IP 67



자기 센서

MGB3070-BPKG/M/ZH

테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 선간 (line to line), Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	2630
기계적 데이터		
무게	[g]	130
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M18 x 1 / L = 50
스레드 지정		M18 x 1
재질		하우징: 스텐레스; 감지면: PBT 주황색; 잠금 너트: 황동
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm ²		
연결부		



코어 색상 :

BK = 흑색

BN = 갈색

BU = 청색