OF5038


미러 반사형 센서

OFR-FPKG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OF5014

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성		
빛의 형태		적외선
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
어플리케이션		
동작원리		미러 반사형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	< 30
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	400
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
감지범위	[m]	< 2; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
트리플 미러 감지범위	[m]	0,05...2; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
하우징		나선형 홈이 파여진 형태

OF5038

미러 반사형 센서

OFR-FPKG

크기 [mm]		M12 x 1 / L = 60
스레드 지정		M12 x 1
재질		하우징: 황동 흰색 청동 코팅
렌즈 재질		PMMA
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		

케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

연결부



코어 색상 :

BN = 갈색
BU = 청색
BK = 흑색