


ME5015



자기 센서

MEB3060-ANKG/PH



제품 특성

전기적 디자인	NPN
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	60; (자석과 관련됨. M 4.0)
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M8 x 1 / L = 40

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 10
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	NPN
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	5000
쇼트방지	yes
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	60; (자석과 관련됨. M 4.0)
-----------	----------------------

정확성 / 편차

히스테리시스 [Sr 의 %]	1...10
-----------------	--------

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...75
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	EN 55011	B 등급


ME5015



자기 센서

MEB3060-ANKG/PH

MTTF	[년 (해)]	2028
기계적 데이터		
무게	[g]	69
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M8 x 1 / L = 40
스레드 지정		M8 x 1
재질		하우징: 스테레스 (1.4404 / 316L); 감지면: PBT 주 황색; 엔드캡 (end cap): PA; 잠금 너트: 황동
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm ²		
연결부		



BK = 코어 색상 :
 BN = 흑색
 BU = 갈색
 청색