




실린더 센서

MFB3002BAPKG/B/AM/500 /ZH



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	normally closed
검출간격 [mm]	1,8
하우징	나선형 흡이 파여진 형태
크기 [mm]	M12 x 1 / L = 41

어플리케이션

특수성(시스템)	폴메탈 하우징
어플리케이션	유압 실린더
매체	철 금속 검출
최소 버스트 압력 [bar]	2000
정격압력 [bar]	500

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	< 23
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	1,6
최대 누수 전류 [mA]	0,1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	1000
쇼트방지	yes
과부하 방지	yes

범위

검출간격	[mm]	1.8
------	------	-----

정확성 / 편차

히스테리시스	[Sr 의 %]	< 15
--------	----------	------

MFH207



실린더 센서

MFB3002BAPKG/B/AM/500 /ZH

접합점 드리프트	[Sr 의 %]	10
재연성	[Sr 의 %]	10
작동 조건		
압력 피크	[bar]	1000
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 65; IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	EN 55011	B 등급
	DIN ISO 11452-5	100 V/m
진동 내구성	EN 60068-2-6 Fc	20 g 주파수당 50 스윙 사이클; 3 축에서 분당 1 옥타브 / 10...3000 Hz -20...50 °C
쇼크 내구성	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms half-sine; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 3 쇼크 / -40...85 °C
지속적인 쇼크 내구성	EN 60068-2-27 Ea	40 g 6 ms; 세가지 좌표축에 따른 각 방향에서 4000 쇼크 / -20...50 °C
MTTF	[년 (해)]	925
UL 인증서	UL 인증서 번호	C006
기계적 데이터		
무게	[g]	81
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
설치방식		매립형으로 설치 가능함
크기	[mm]	M12 x 1 / L = 41
스레드 지정		M12 x 1
재질		하우징: 스텐레스; O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 지지 링: PTFE
조임 토크	[Nm]	< 25
폴메탈 하우징		yes
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 1
비고		
포장당		1 갯수

MFH207




실린더 센서

MFB3002BAPKG/B/AM/500 /ZH

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²

연결부



BK = 코어 색상 :
 흑색
BN = 갈색
BU = 청색

다이아그램 및 그래프

