




통합된 프로파일 실린더용 실린더 센서

MKP3000-ANKG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 감지면



제품 특성

전기적 디자인	NPN
출력 기능	N.O.
크기 [mm]	37 x 30 x 27

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 10
양극성 전환 방지	yes
최대 power-on 지연시간 [ms]	2

출력


전기적 디자인	NPN
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	300
스위칭 주파수 DC [Hz]	5000
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes



통합된 프로파일 실린더용 실린더 센서

MKP3000-ANKG

범위		
반응 민감도	[mT]	3
운반속도	[m/s]	< 5
정확성 / 편차		
히스테리시스	[mm]	1
재연성	[mm]	0,1
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...75
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
쇼크/진동 내구성	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
기계적 데이터		
감지면	정면	
실린더 타입	통합된 프로파일 실린더	
크기	[mm]	37 x 30 x 27
재질	알루미늄; 플라스틱	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
케이블: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
연결부		



BN = 코어 색상 :
 BU = 갈색
 BK = 청색
 흑색