




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OK5001

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...50 DC
전류소모	[mA]	< 30
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력

전기적 디자인		PNP
출력 기능		어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	160
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위

감지범위	[m]	< 0,08; (투과형 센서)
검출간격	[mm]	< 15; (직접 반사형 센서)

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 65

테스트 / 인증서


EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급



광화이버 앰프

OGF-DPKG

기계적 데이터		
무게	[g]	0,189
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M18 x 1 / L = 88
스레드 지정		M18 x 1
재질		황동 니켈도금합
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2 마디가 있는너트
비고		
비고		어두워질때 켜지는 모드 투과형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당 직접 반사형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
연결부		



BN = 코어 색상 :
 BU = 갈색
 BK = 청색
 흑색