


미러 반사형 센서

OGR-DPKG/US-100-DPS



제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

동작원리	미러 반사형 센서
------	-----------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...55 DC
전류소모 [mA]	10; ((24 V))
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적외선
웨이브 길이 [nm]	880

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	250
스위칭 주파수 DC [Hz]	160
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

트리플 미러 감지범위 [m]	3; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
-----------------	-------------------------

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 65



미러 반사형 센서

OGR-DPKG/US-100-DPS

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	826
기계적 데이터		
무게	[g]	76,9
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M18 x 1 / L = 80
스레드 지정		M18 x 1
재질		황동 니켈도금합
렌즈 재질		PMMA
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

