




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: MK5311
대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
크기	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	< 12
양극성 전환 방지		yes
최대 power-on 지연시간	[ms]	1
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	3,1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
스위칭 주파수 DC	[Hz]	10000
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes



슬롯 실린더 센서

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

범위		
반응 민감도	[mT]	2,5
운반속도	[m/s]	< 5
정확성 / 편차		
히스테리시스	[mm]	1...2
재연성	[mm]	0,1
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
쇼크/진동 내구성	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
기계적 데이터		
감지면	정면	
실린더 타입	C 슬롯 실린더	
크기	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
재질	LCP	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결 - 플러그		
케이블: 0,3 m, PUR		
커넥터: 1 x M8; 코딩: A; 잠금: 머리부분이 톱니모양인 암나사, 회전가능		
		



MK5056



슬롯 실린더 센서

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

연결부

