


직접 반사형 센서

OGT-HNKG/US-100-DNS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

하우징

나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...55 DC
전류소모 [mA]	10; ((24 V))
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	NPN
출력 기능	light-on 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	250
스위칭 주파수 DC [Hz]	160
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	< 100; (흰색 종이 200 x 200 mm)
-----------	-----------------------------

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
-----------	----------



직접 반사형 센서
OGT-HNKG/US-100-DNS

보호등급		IP 65	
테스트 / 인증서			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011	B 등급	
기계적 데이터			
하우징	나선형 홈이 파여진 형태		
크기	[mm]	M18 x 1	
스레드 지정		M18 x 1	
재질		황동 니켈도금합	
렌즈 재질		유리	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리			
구성 부품		잠금 너트: 2	
비고			
포장당		1 갯수	

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

