



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OGS501

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

No scale drawing available

제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	< 17
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력

쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위


투광기 / 수광기		투광기
감지범위	[m]	< 15
레인지 조정가능		아니오
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	2000
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지



투과형 센서 투광기

OGS-00KG

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
무게	[g]	0,116
하우징		나선형 흡이 파여진 형태
크기	[mm]	M18 x 1
스레드 지정		M18 x 1
재질		PBT
렌즈 재질		PMMA
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2
비고		
비고		cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
연결부		



BN = 코어 색상 :
 BU = 갈색
 청색