



미러 반사형 센서

OGP-FPKG/US-100/MIT 90GRAD WKL

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OG5126

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

No scale drawing available

제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
동작원리	미러 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	< 32
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	660

출력

전기적 디자인		PNP
출력 기능		밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
기능 확인 출력의 최대 전압 강하	[V]	3,5
기능체크 출력을 위한 최대 전류 부하	[mA]	10
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	500



미러 반사형 센서

OGP-FPKG/US-100/MIT 90GRAD WKL

쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위	
감지범위 [m]	< 2,5; (트리플 미러 Ø 80 E20005)
레이저 조정가능	yes

작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터	
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M18 x 1
스레드 지정	M18 x 1
재질	PBT
렌즈 재질	PMMA

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	동작원리	1 x LED, 적색

액세서리	
구성 부품	잠금 너트: 2

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함





미러 반사형 센서

OGP-FPKG/US-100/MIT 90GRAD WKL

연결부



2

기능 점검 출력