



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OG5129

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

No scale drawing available

제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
동작원리	투과형 센서

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	< 17
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880

출력

쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

투광기 / 수광기		투광기
감지범위	[m]	< 12
레인지 조정가능		아니오

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
------	------	----------



투과형 센서 투광기

OGS-OOKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

보호등급	IP 67	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
하우징	나선형 홈이 파여진 형태	
크기	[mm]	M18 x 1
스레드 지정		M18 x 1
재질		PBT
렌즈 재질		PMMA
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품	잠금 너트: 2	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

