
OG5093

투과형 센서 투광기

OGSLOOKG/V4A/US-100

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 누름버튼

제품 특성		
빛의 형태		적색 광선
레이저 보호등급		2
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	< 17
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적색 광선
웨이브 길이	[nm]	675
Typ. 수명	[h]	50000
출력		
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
투광기 / 수광기		투광기
감지범위	[m]	2...6; ($abhaengig_vom_verwendeten_Empfaenger)
검출 가능한 가장 작은 물체의 직경	[mm]	0,5
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	5
라이트 스폿 직경 관함		감지범위
작동 조건		
주변온도	[°C]	-10...50
보호등급		IP 67

OG5093

투과형 센서 투광기

OGSLOOKG/V4A/US-100

테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	B 등급
레이저 보호등급		2	
레이저 보호에 관한 참고사항		주의:	레이저광선
		펄스 성능:	<= 2,2 mW
		웨이브 길이:	675 nm
		주파수:	2,2 kHz
		임펄스 길이:	24 µs
		빔을 쳐다보지 마십시오.	
		레이저 광선에 노출시키지 마십시오.	
		레이저 클래스:	2
			EN 60825-1
기계적 데이터			
하우징		나선형 홈이 파여진 형태	
크기	[mm]	M18 x 1 / L = 72	
스레드 지정		M18 x 1	
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT	
렌즈 재질		PMMA	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		작동	1 x LED, 녹색
액세서리			
구성 부품		잠금 너트: 2	
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결			

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



OG5093

투과형 센서 투광기

OGSLOOKG/V4A/US-100

연결부

