



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OGS501

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

No scale drawing available



제품 특성

빛의 형태	적외선
하우징	나선형 홈이 파여진 형태

어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	< 17
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적외선
웨이브 길이 [nm]	880

출력

쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위


투광기 / 수광기	투광기
감지범위 [m]	< 15
레인지 조정가능	아니오
최대 라이트 스폿 직경 [mm]	2000



투과형 센서 투광기

OGS-OOKG/10M

라이트 스폿 직경 관함	최대 레인지	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급	IP 67	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징	나선형 홈이 파여진 형태	
크기	[mm]	M18 x 1
스레드 지정	M18 x 1	
재질	PBT	
렌즈 재질	PMMA	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품	잠금 너트: 2	
비고		
비고	cULus에 의한 작동전압 "공급등급 2"	
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
케이블: 10 m, PVC; 2 x 0,34 mm²		
연결부		



BN = 코어 색상 :
 BU = 갈색
 청색