# OG5107


## 투과형 센서 투광기

**OGS-OOKG/V4A/6M**

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OGS301

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !




| | | |
|---|---|---|
| **제품 특성** | | |
| 빛의 형태 | | 적외선 |
| 하우징 | | 나선형 홈이 파여진 형태 |
| **어플리케이션** | | |
| 동작원리 | | 투과형 센서 |
| **전기적 데이터** | | |
| 동작 전압 | [V] | 10...36 DC |
| 전류소모 | [mA] | < 17 |
| 보호 클래스 | | II |
| 양극성 전환 방지 | | yes |
| 빛의 형태 | | 적외선 |
| 웨이브 길이 | [nm] | 880 |
| **출력** | | |
| 쇼트방지 | | yes |
| 쇼트방지 타입 | | 펄스 |
| 과부하 방지 | | yes |
| **범위** | | |
| 투광기 / 수광기 | | 투광기 |
| 감지범위 | [m] | < 15 |
| 레인지 조정가능 | | 아니오 |
| 최대 라이트 스폿 직경 | [mm] | 2000 |
| 라이트 스폿 직경 관함 | | 최대 레인지 |

# OG5107


## 투과형 센서 투광기

OGS-OOKG/V4A/6M

| 작동 조건 | | | |
|---|---|---|---|
| 주변온도 | [°C] | -25...80 | |
| 보호등급 | | IP 68; IP 69K | |
| **테스트 / 인증서** | | | |
| EMC | | EN 60947-5-2 | |
| | | EN 55011 | B 등급 |
| **기계적 데이터** | | | |
| 하우징 | | 나선형 홈이 파여진 형태 | |
| 크기 | [mm] | M18 x 1 | |
| 스레드 지정 | | M18 x 1 | |
| 재질 | | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT | |
| 렌즈 재질 | | PMMA | |
| **디스플레이 / 작동 요소** | | | |
| 디스플레이 | | 작동 | 1 x LED, 녹색 |
| **액세서리** | | | |
| 구성 부품 | | 잠금 너트: 2 | |
| **비고** | | | |
| 포장당 | | 1 갯수 | |
| **전기적 연결** | | | |

케이블: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

연결부




코어 색상 :

BN = 갈색

BU = 청색