




GMR 셀을 보유한 실린더 센서

MKC2028BARKG/G/0.3M/ZH/US



1 고정 클램프



제품 특성

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
크기 [mm]	26,1 x 2,8 x 5,5

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 10
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
최대 power-on 지연시간 [ms]	30

출력

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	4,5
최소부하전류 [mA]	5
최대 누수 전류 [mA]	0,8
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	4000
쇼트방지	yes
과부하 방지	yes

범위

반응 민감도 [mT]	2,8
운반속도 [m/s]	> 10

정확성 / 편차

히스테리시스 [mm]	< 0,12
재연성 [mm]	< 0,2

GMR 셀을 보유한 실린더 센서

MKC2028BARKG/G/0.3M/ZH/US

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 65; IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	EN 55011	B 등급
진동 내구성	EN 60947-5-2	
쇼크 내구성	EN 60947-5-2	

기계적 데이터

무게	[g]	19
설치방식		매립형으로 설치 가능함
실린더 타입		C 슬롯 실린더
크기	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
재질		하우징: PA; 고정 클램프: 스텐레스

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
-------	--------	-------------

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결 - 플러그

케이블: 0,3 m, PUR

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

